

	Datenblatt / Data Sheet	Seite 1 von 2
	Motorspindelpumpe / Motor Spindle Pump	DB 5.301
	Serie 55X-0005	Revision 1.3
<b>Betriebsdruck / Working Pressure: 50 bar / 725 psi</b>		



Artikel-Nr. Item-Number	Volumen (L) Volume (L)	Volumenstrom max. (L/min) * Volume Flow max. (L/min) *	Volumenstrom min. (ml/min) * Volume Flow min. (ml/min) *	Volumenschritt min. (nl) * Volume Step min. (nl) *
556-14000-0005-KS	280,000	117,0	124,06	861,541
556-12000-0005-KS	240,000	109,0	106,97	742,859
556-10000-0005-KS	200,000	103,0	91,15	632,969
556-08000-0005-KS	150,000	85,0	66,97	465,038
556-06000-0005-KS	120,000	75,0	52,91	367,438
556-12500-0005-KN	125,000	85,0	33,58	233,165
556-10000-0005-KN	100,000	83,0	30,13	209,267
556-08000-0005-KN	80,000	78,0	27,94	194,053
556-06000-0005-KN	60,000	76,0	25,84	179,413
556-04000-0005-KN	40,000	76,0	18,23	126,594
556-02500-0005-KN	25,000	76,0	13,39	93,008
556-01000-0005-KN	10,000	65,0	6,99	48,513
556-00500-0005-KN	5,000	62,0	3,35	23,252
556-00200-0005-KN	2,000	60,0	2,65	18,372
556-00150-0005-KN	1,500	56,0	2,03	14,066
556-00100-0005-KN	1,000	56,0	2,03	14,066
557-00080-0005-KN	0,800	14,5	0,52	3,588
557-00050-0005-KN	0,500	12,5	0,33	2,296
557-00025-0005-KN	0,250	10,5	0,19	1,292
557-00010-0005-KN	0,100	9,0	0,08	0,574
555-00008-0005-KN	0,080	7,5	0,07	0,465
555-00005-0005-KN	0,050	6,0	0,05	0,367
555-00002-0005-KN	0,025	3,4	0,03	0,207
555-00001-0005-KN	0,010	2,4	0,02	0,144

	<b>Datenblatt / Data Sheet</b>	Seite 2 von 2
	<b>Motorspindelpumpe / Motor Spindle Pump</b>	DB 5.301
	<b>Serie 55X-0005</b>	Revision 1.3
<b>Betriebsdruck / Working Pressure: 50 bar / 725 psi</b>		

Artikel-Nr. Item-Number	Volumen (L) Volume (L)	Volumenstrom max. (L/min) * Volume Flow max. (L/min) *	Volumenstrom min. (ml/min) * Volume Flow min. (ml/min) *	Volumenschritt min. (nl) * Volume Step min. (nl) *
556-00400-0005-T	4,000	12,0	2,24	15,563
556-00200-0005-T	2,000	7,5	1,21	8,391
556-00150-0005-T	1,500	5,5	0,89	6,164
556-00100-0005-T	1,000	5,5	0,70	4,871
557-00080-0005-T	0,800	4,5	0,54	3,729
557-00050-0005-T	0,500	4,5	0,30	2,058
557-00025-0005-T	0,250	4,5	0,18	1,218
557-00010-0005-T	0,100	2,8	0,05	0,317
555-00008-0005-T	0,080	2,0	0,04	0,246
555-00005-0005-T	0,050	1,5	0,02	0,164
555-00002-0005-T	0,025	0,9	0,01	0,099
555-00001-0005-T	0,010	0,6	0,01	0,073

\* Die angegebenen Werte sind Minimal- bzw. Maximalwerte, welche durch die Konfiguration der Spindel-pumpenparameter (Spindelsteigung, Getriebeübersetzung und Motorleistung) bestimmt werden. Die genau-en Angaben für Volumenstrom und kleinsten Volumenschritt sind erst nach Festlegung der Pumpenparame-ter möglich.